

**Artikelnummer:** 72986

**Kurzbeschreibung:** Spanband met ratel, 35 mm, 2-delig met punthaken, 6 m

**Langbeschreibung:** Spanband met ratel, 35 mm breed: [ul]<li> bandbreedte 35 mm</li><li> 1000 daN max. directe trekkracht, 2000 daN om de lading, STF 260 daN</li><li> standaardkleur oranje</li><li> lengte: 6 meter</li><li><b>spanband volgens DIN EN 12195-2, VDI 2700 ff</b></li><li> niet-krassend, ook voor transport van gevoelige goederen</li><li> band van 100% polyester</li><li> temperatuurbestendigheid: -40 -°C tot +100 -°C</li><li> verchroomde span- en verbindingselementen</li><li> uitstekend bestendig tegen chemische zuren</li><li> met GS-keurmerk</li>[ul]

