

## Schnellverschluss-Schott-Schraubkupplungen mit Rohranschluss ISO 8434-1 ISO 14541

Typ Muffe	Typ Stecker	max. Schottstärke	Schottgewinde	Rohranschluss	PN	Baugröße
<b>leichte Baureihe</b>						
560622.2	560632.2	12	M 14 x 1,5	8 L	315 bar	2
560822.2	560832.2	12	M 16 x 1,5	10 L	315 bar	2
560622.3	560632.3	12	M 14 x 1,5	8 L	315 bar	3
560822.3	560832.3	12	M 16 x 1,5	10 L	315 bar	3
561022.3	561032.3	12	M 18 x 1,5	12 L	315 bar	3
561322.3	561332.3	11	M 22 x 1,5	15 L	315 bar	3
561622.3	561632.3	10	M 26 x 1,5	18 L	315 bar	3
561022.4	561032.4	11	M 18 x 1,5	12 L	315 bar	4
561322.4	561332.4	11	M 22 x 1,5	15 L	315 bar	4
561622.4	561632.4	11	M 26 x 1,5	18 L	315 bar	4
562022.4	562032.4	15	M 30 x 2	22 L	160 bar	4
561622.6	561632.6	17	M 26 x 1,5	18 L	300 bar	6*
562022.6	562032.6	15	M 30 x 2	22 L	160 bar	6*
562522.6	562532.6	13	M 36 x 2	28 L	160 bar	6*
<b>schwere Baureihe</b>						
570622.2	570632.2	12	M 18 x 1,5	10 S	450 bar	2
570822.2	570832.2	12	M 20 x 1,5	12 S	450 bar	2
570622.3	570632.3	12	M 18 x 1,5	10 S	400 bar	3
570822.3	570832.3	12	M 20 x 1,5	12 S	400 bar	3
571022.3	571032.3	11	M 22 x 1,5	14 S	400 bar	3
571322.3	571332.3	11	M 24 x 1,5	16 S	400 bar	3
571022.4	571032.4	11	M 22 x 1,5	14 S	400 bar	4
571322.4	571332.4	11	M 24 x 1,5	16 S	400 bar	4
571622.4	571632.4	14	M 30 x 2	20 S	400 bar	4
571622.6	571632.6	16	M 30 x 2	20 S	300 bar	6*
572022.6	572032.6	15	M 36 x 2	25 S	300 bar	6*
572522.6	572532.6	15	M 42 x 2	30 S	300 bar	6*
572522.8	572532.8	16	M 42 x 2	30 S	300 bar	8*
573022.8	573032.8	12	M 52 x 2	38 S	300 bar	8*

\* nicht nach ISO 14541 genormt



## Staubschutz für Schraubkupplungen

ISO 14541

Typ für Muffe	Typ für Stecker	für Baugröße
590632	590622	1
590832	590822	2
591032	591022	3
591332	591322	4
591632	591622	6*
592032	592022	8*

\* nicht nach ISO 14541 genormt




## Ersatzdichtungen für Schraubkupplungen

ISO 14541

Die Dichtsätze bestehen aus O-Ring, Stützring und Bremsring.

Typ Dichtsatz	für Baugröße
DICHTSATZ HDK1	1
DICHTSATZ HDK2	2
DICHTSATZ HDK3	3
DICHTSATZ HDK4	4
DICHTSATZ HDK6	6*
DICHTSATZ HDK8	8*

\* nicht nach ISO 14541 genormt



## O-Ring-Ausheber

**Beschreibung:** Haken-Set bestehend aus: 4 verschiedenen Hakenwerkzeugen zur schnellen und schonenden Montage und Demontage von Kleinteilen, z.B. O-Ringen, Simmerringen oder Federn, bzw. zum Säubern von Gewinden, Bohrungen oder Dichtungssitzen, zum Lochen von weichen Materialien oder zum Lokalisieren von Rissen in Metall.

Typ	Beschreibung
AUSHEB SET	Haken-set, bestehend aus: je 1x Rundahle, Rundhaken, Haken 45°, Haken 90°



## Reparaturset für Hydraulik-Steckkupplungen & Schraubkupplungen

**Beschreibung:** Dieses Reparaturset beinhaltet alle benötigten Dichtungssätze für die Reparatur von Hydraulik-Steckkupplungen (ISO 7241-1 A) und Hydraulik-Schraubkupplungen (ISO 14541). Mit dem im Lieferumfang enthaltenen AUSHEBSET ist der Dichtungsaustausch mit geringstem Zeitaufwand erledigt. Ideal für Baustellenfahrzeuge.

**Vorteile:** bis zu 4 dieser Multiboxen lassen sich zum einfacheren Transport und übersichtlicher Anordnung in dem praktischen Multibox-Container Typ MULTIBOX P 1 C verstauen.

Typ	Inhalt
MULTIBOX SVK/HDK	23 Dichtsätze für Steckkupplungen der Größen 1, 2A, 2T, 3, 4 und 6 16 Dichtsätze für Schraubkupplungen der Größen 1, 2, 3, 4 und 6 1 Aushebset zum schnellen Dichtungswechsel

