

Art.-Nr.: 549953
CB-MSI/D9-3000
Adapter-Kabel




Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

Technische Daten

Anschluss	
Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial
Anschluss 2	
Art des Anschlusses	Klinkenstecker
Ausführung	axial
Durchmesser	2,5 mm
Polzahl	2 -polig
Leitungseigenschaften	
Anzahl Adern	2 St.
Aderquerschnitt	0,14 mm ²
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Verbindungsleitung
Leitungsdurchmesser (außen)	4 mm
Leitungslänge	3.000 mm
Werkstoff Mantel	PUR
Klassifikation	
Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

Anschluss 2	
Art des Anschlusses	Klinkenstecker
Ausführung	axial
Durchmesser	2,5 mm
Polzahl	2 -polig