

Especificaciones del producto

560400

Grifo de descarga ECO racor DIN 51

para bidones, natural

- de polietileno resistente y apto para alimentos con conexión de manguito para un tubo (PEAD/PEBD)
- muy buena resistencia química contra ácidos, soluciones alcalinas y otras sustancias químicas
- Con racor DIN rojo
- No ventilado
- especialmente apto para bidones con orificio de ventilación adicional
- Resistente a la presión hasta máx. 0,4 bar (no apto para el uso y la dosificación de carburantes y sustancias volátiles, ya que la presión interna en el recipiente puede aumentar hasta 1,0 bar)
- resistente a la temperatura: -20 °C a +70 °C y sin bisfenol A (BPA)
- Velocidad de salida > 1,5 L/min
- Manguito diámetro exterior = 19 mm o 3/4" (zona de conexión)



Pedido mínimo	5
Ancho caja de cartón	297
Unidad de la orden	Pieza
Altura caja de cartón	314
EAN	4007228560404
Altura Pal	2,034
Fabricante	hünersdorff
Bolsa en caja de cartón	10
Unidad / Ubicación	300
Volumen m3	0,048028
Ancho	0
Cajas de cartón por ubicación	6
Ubicaciones	6
Altura	0
Peso UE	0,335
Profundidad	100
Ancho Pal	0,8
Peso bruto Pal kg	128
Peso bruto UE kg	0,3
Total cajas de cartón	36
UE	5
Unidad / Palé o caja	1800
bruto kg	0,06
Longitud caja de cartón	515
Longitud Pal	1,2
Color	Natural
neto kg	0,06