

## Kärcher Reduziermuffe

**KÄRCHER**

für Nass-/Trockensauger, Anschluss  
von DN 35 auf DN 32, aus Metall

Artikelnummer: 119903



### Reduziermuffe

- für Nass-/Trockensauger
- Anschluss von DN 35 auf DN 32
- aus Metall

### Technische Details



|                     |                     |          |          |
|---------------------|---------------------|----------|----------|
| Reinigungstyp       | Zubehör             | Länge    | 143 mm   |
| für Reinigungsgerät | Nass-/Trockensauger | Breite   | 37 mm    |
| Nennweite           | 35 mm               | Material | Metall   |
| Innendurchmesser    | von DN 35 auf DN 32 | Gewicht  | 0,073 kg |
| Höhe                | 37 mm               |          |          |

### Zubehör

119231



Nass-/Trockensauger, Leistung 2350 W, Luftmenge 3420 l/min, Behältervolumen 55 l, Arbeitsbreite 360 mm

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 119232 |    | Nass-/Trockensauger, Leistung 2350 W, Luftmenge 3420 l/min, Behältervolumen 55 l   |
| 119282 |    | Nass-/Trockensauger, Leistung 1380 W, Luftmenge 4020 l/min, Behältervolumen 27 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 400 mm     |
| 119312 |    | Nass-/Trockensauger, Leistung 2760 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 55 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm   |
| 119314 |    | Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1200 W, Luftmenge 2x3360 l/min, Behältervolumen 70 l, Arbeitsbreite 400 mm                     |
| 119317 |    | Nass-/Trockensauger, Leistung 3x1200 W, Luftmenge 3x3660 l/min, Behältervolumen 70 l, Arbeitsbreite 400 mm                     |
| 119319 |    | Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 65 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm |
| 119321 |   | Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm |
| 119322 |  | Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm |
| 119323 |  | Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 65 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm |
| 119324 |  | Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm |