

VARIOfit Kistenkarre

Traglast 250 kg, Räder mit Luft-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm, Konstruktion aus Stahl, verschweißt, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 531486



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Kistenkarre

extra große Schaufel

Kistenkarre

- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm
- Höhe x Breite 1305 x 570 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Kugellager


- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Bereifung	Luft
Karrentyp	Kistenkarre	Radlager	Kugellager
Traglast	250 kg	Material Griff	Kunststoff
Schaufelbreite	480 mm	Rad-Ø	260 mm
Schaufeltiefe	300 mm	Material Felge	Stahlblech
Material	Stahl	Sicherheitsgriff	ja
Material Verarbeitung	verschweißt	Höhe	1305 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Breite	570 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Garantie	12 Jahre
klappbar	nein	Gewicht	20 kg
Treppenkufen	nein		

Zubehör

500327



Handgriffe für Stapelkarre, mit Sicherheitsbügel, Aus Kunststoff

Dazu passt auch ...

149740



Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen

510925



Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm