


LED-Leuchtmittel 9 SMD Modul Ø 30mm, G4 10-30VAC/DC 0,5W 63Lm 2900K 125° dimmbar

Artikel-Nr. 30101



www.sh-licht.de

Nennspannung:	10 - 30 V
Spannungsart:	AC/DC
Lampenleistung:	0.5 W
Lichtstrom:	63 lm
Farbwiedergabestufe:	80-89 (Klasse 1B)
Lampenform:	sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:	nicht zutreffend
Sockel:	sonstige
Farbe:	weiß
Lichtfarbe Kategorie:	warm
Lichtfarbe:	829
Farbtemperatur:	2900 K
Farbe steuerbar (RGB):	Nein
Dimmbar:	Ja
Ausstrahlungswinkel:	125 °
Durchmesser:	30 mm
Mittlere Nennlebensdauer:	50000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

LED-Leuchtmittel 9 SMD Modul Ø 30mm Liebhaber der kleinen Halogenleuchten, die in die Raumdecken eingelassen sind, können sich freuen: Denn die LED G4 sind eine kostengünstige Alternative zu den mittlerweile absolut überholten Stromfressern der vergangenen Jahre. Wer sich für die LED G4 entscheidet, der spart nicht nur bares, sondern bricht auch eine Lanze für den Umweltschutz. Denn dieses Leuchtmittel kann problemlos und absolut umweltschonend entsorgt werden. Auf der anderen Seite garantiert der LED G4 auch eine atemberaubende hohe Lichtleistung, die auf dem Markt einmalig ist. Auf den Punkt gebracht: Der LED G4 spart Geld, Strom, ist umweltfreundlich und verspricht beste Lichtqualität.

Energieeffizienzklasse: A+
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 1
 Quecksilbergehalt (mg): 0
 Schaltzyklen: 25000
 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
 Farbwiedergabeindex (Ra): 80
 Lichtstromerhalt: 0.7
 Power-Faktor: 0,8
 Lebensdauer (h): 50000
 SDCM: <7

Letzte Aktualisierung am: 09.12.2014 11:06:42

