

PRESSE HYDRAULIQUE

BREVETÉ
PATENTED

DE SERTISSAGE



HYDRAULIC CRIMPING TOOL

HOMOLOGUÉ SNCF / SNCF APPROVED

FORCE FORCE	COURSE STROKE	DIMENSION DIMENSION	MASSE WEIGHT	SERTISSAGE HEXAGONAL HEXAGONAL CRIMPING
35kN	8 MM	215x50x175	1,360 KG	4 > 150 MM ²

Presse hydraulique manuelle légère et ergonomique permettant le sertissage d'une seule main de connecteurs de **4 à 150 mm²**.
Tête à ouverture et fermeture rapide, rotative à 180°.


Manual, ergonomically designed, lightweight hydraulic tool for one handed crimping of **4 to 150 sqmm** connectors. Quick opening and closing head, rotatable 180°.

Ce nouveau modèle, très design avec ses **garnissages bicolores et anti-dérapants**, représente un **gain de poids de 20%**, grâce à une chape aluminium très résistante. Un nouveau disjoncteur intégré dans le réservoir augmente encore la fiabilité du tarage.

This new model, new look with its **bicolor and grip handle sheaths**, gains **20% in weight**, thanks to the aluminium double-fork, that is very resistant. A new overload valve incorporated into the oil tank improves the reliability of calibration.

Déclenchement automatique avec **"clac" audible** lorsque la force de 35 kN est atteinte. Retour du piston par levier de décharge.

Automatic release with an **audible "click"** when force of 35 kN is reached. Return of piston by release trigger.



Coffret/Case :



Dimension Dimension	Poids Weight	Référence Ptnb	Capacité Capacity
350x260x85	2,120 kg	Fourni avec l'outil Supplied with the tool	Presse + 10 jeux de matrices Tool + 10 die sets

Jeux de matrices pour marché électrique industriel, voir page 38/ Die sets for industrial electrical market, see pg 38

Jeux de matrices hexagonales pour signalisation et retour de courant de traction	Type	Largeur empreinte (mm) Crimping width (mm)	Exemples d'utilisation Examples of use	Référence Ptnb
<p>Hexagonal die sets for signalling and return of traction current</p>	36DE68	5	Câble CU SCNV 7,42 mm ² : sertissage cosses SCNV 7,42 mm ² copper cable : crimping lugs	02626
	36DE90	9	Câble Cu 35 mm ² 750 NE : sertissage cosses, manchons-prolongateurs 35 mm ² 750 NE copper cable : crimping lugs, extension-sleeves	02413
	36DE120	5	Câble Cu 70 mm ² 750 NE : sertissage cosses, manchons-prolongateurs 70 mm ² 750 NE copper cable : crimping lugs, extension-sleeves	02435
	36DE173	9	Câble alu 50 et 95 mm ² : sertissage manchons, cosses bimétalliques (partie alu) 50 and 95 mm ² aluminium cable : crimping sleeves bimetallic (alu part) lugs	02376