

Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Hebelgriff


Oberfläche: Brushed Black Chrome Artikelnummer: 32532340




#### Beschreibung

#### Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- · 2 Verbraucher
- · Ausladung: 235 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- · Strahlart Handbrause: Rain, MonoRain
- · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- · Keramikmischsystem
- · Temperaturbegrenzung einstellbar
- · Umsteller mit automatischer Rückstellung
- · Rückflussverhinderer
- · Anschlussgröße: DN15
- · Anschlussart: Grundkörper
- · Standmontage
- · min. Betriebsdruck: 1 bar
- · max. Betriebsdruck: 10 bar











Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Hebelgriff

Oberfläche: Brushed Black Chrome Artikelnummer: 32532340





**Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Hebelgriff**Oberfläche: **Brushed Black Chrome** Artikelnummer: 32 Artikelnummer: 32532340





**Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Hebelgriff**Oberfläche: **Brushed Black Chrome** Artikelnummer: **32532340** 

Ersatzteilliste Baujahr: >11/20				
1	Griff	93075340	61	1
2	Griffstopfen	96338000	1	1
3	Kappe	97406340	0	1
4	Mutter	97209000	5	1
5	O-Ring 32x2	98193000	1	1
6	Kartusche kpl.	92730000	11	1
7	Sicherungsschraube	95140000	2	1
8	Dichtung	95008000	3	1
9	O-Ring 35x2	92604000	2	1
10	Luftsprudler M24x1 (30 l/min)	96512340	55	1
11	Zugknopf	95284340	59	1
12	Hülse	97979340	55	1
13	Umsteller	97978000	11	1
14	Rückflußverhinderer	97980000	5	1
15	Dichtung	98058000	1	1
16	Brauseschlauch 1,25 m	28282340	98	1
17	Brausehalter kpl.	96295340	58	1
18	Handbrause	28532340	98	1
19	Siebdichtung	94246000	1	1
20	Rosette	93245340	61	1
21	O-Ring 9x1,5	98117000	1	1
22	Zylinderschraube M10x35	97670000	5	1
23	O-Ring 44x2,5	98162000	2	1
24	O-Ring 29x3	98371000	2	1
25	O-Ring 7x2	98419000	1	1
а	Grundset	10452180	98	1