

**Volantini • DIN 950 Alluminio**  
24590.0511



**Descrizione prodotto**

Mozzo lavorato, torniti con corona lucidata. Le superfici non lavorate sono sbavate.

**Materiale**

**Volantino**  
• Alluminio (Al)

**Impugnatura DIN 39 EH 24450.**  
• Acciaio tornito, zincato e passivato

**Assemblaggio**

Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.

**Maggiori informazioni**

**Altri prodotti**

- Dischi di fermo
- Impugnature girevoli, DIN 98

**Disegno**



fig. 1

fig. 2

L'orientamento della cava della chiave del mozzo può essere diverso da quello mostrato nel disegno.

**Caratteristiche**

| Dimensioni   |                      |                |                |                |                |                |                | Cava per chiavetta<br>DIN 6885 foglio 1 |      | Nr. razze<br>z | Impugn. corrisp.<br>DIN 39 / DIN 98 | [g] | Codice     |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|------|----------------|-------------------------------------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>   | d <sub>2</sub><br>H7 | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | b <sub>3</sub>                          | t    | [mm]           | [mm]                                |     |            |
| [mm]   |                      |                |                |                |                |                |                | [mm]                                    |      |                |                                     |     |            |
| Con cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma N-F/G (già F 3) – Fig. 2 |                      |                |                |                |                |                |                |   |      |                |                                     |     |            |
| 125  | 14                   | 28             | M8             | 20             | 36             | 18             | 64             | 5                                       | 16,3 | 3              | 20                                  | 330 | 24590.0511 |

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.