

Serie 2, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Schleppscharnier KIL82NSE0



3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

KSZB6R00 Flaschenablage
KSZGGM00 Butterdose



Der geräumige Einbaukühl schrank mit ** Gefrierfach: Multi Box XXL-Schublade für Obst und Gemüse und Super Cooling-Funktion für ideale Lagerung deiner Lebensmittel.**

- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Energieeffizienzklasse: E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 177 kWh/ annum
Volumen des Gefrierbereichs: 34 l
Volumen des Kühlbereichs: 246 l
Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/-platte: Möglich mit Zubehör
Höhe: 1772 mm
Gerätebreite: 541 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 54.0 kg
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Ja
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 4
Flaschenregale: Nein
EAN-Nummer: 4242005345465
Marke: Bosch
Internationale Bestellbezeichnung: KIL82NSE0
Produktkategorie: Kühlschrank
Frostfree System: Nein
Gerätetyp: Vollintegriert
Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



Serie 2, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Schleppscharnier **KIL82NSE0**

Der geräumige Einbaukülschrank mit **
Gefrierfach: Multi Box XXL-Schublade für
Obst und Gemüse und Super
Cooling-Funktion für ideale Lagerung
deiner Lebensmittel.**

- Schleppscharnier,

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 280 l
- Energieverbrauch / Jahr: 177 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- LED Beleuchtung
- Einbau Külschrank

Komfort und Sicherheit

- SuperGefrieren: ja
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super-Taste: SuperKühlen
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 5 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 2 MultiBoxen -Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2.5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 18 h
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- 1 Eiswürfelschale
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierbereich

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit


Montage

Sonderzubehör




BOSCH


**Serie 2, Einbau-Kühlschrank mit
Gefrierfach, 177,5 x 56 cm,
Schleppscharnier
KIL82NSE0**





A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Maße in mm




Maße in mm




Maße in mm



BOSCH



Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.