

**Serie 8, Waschtrockner, 10/6 kg,
1400 U/min.
WDU28513**



WMZ2200 Bodenbefestigung
WMZ2381 Zulauf-Verlängerung

Waschtrockner mit Hybrid FlexAir: sind noch effizienter und liefern präzise Wasch- und Trockenergebnisse für alle Arten von Textilien. Waschen und trocknen Sie bis zu 6 kg in einem Durchgang.

- **Wash & Dry:** Bis zu 6 kg in einem Durchgang waschen und trocknen oder bis zu 10 kg nur waschen.
- **Spart bis zu 34 % Energie* beim Waschen im Programm Eco 40-60.**
- **Der Hybrid FlexAir Waschtrockner erreicht die Energieklasse A beim Waschgang.**
- **Home Connect: Smart vernetzte Hausgeräte erleichtern den Alltag.**
- **Iron Assist ist eine clevere Dampfbehandlung, die die Fasern getrockneter Wäsche glättet.**

Energieeffizienzklasse im Wasch- und Trocken-Betrieb:D
 Energieeffizienzklasse im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369): A
 Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Wasch- und Trockenzyklen: 307 kWh
 Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60: 49 kWh
 Maximale Beladungsmenge Waschen und Trocknen: 6.0
 Maximale Beladungsmenge Waschen: 10.0
 Wasserverbrauch in Litern im Wasch- und Trocken-Betrieb pro Zyklus: 74 l
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Zyklus: 50 l
 Dauer im Wasch- und Trocken-Betrieb in Stunden und Minuten bei Nennkapazität: 8:00 h
 Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität: 3:55 h
 Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60: B
 Geräuschwert: 70 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: A
 Bauform: Freistehend
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
 Türanschlag: Links
 Länge Anschlusskabel: 210.0 cm
 Abmessung des Gerätes (H x B x T): 848x598x616 mm
 Nettogewicht: 84.8 kg
 Trommelvolumen: 65 l
 EAN-Nummer: 4242005325061



Serie 8, Waschtrockner, 10/6 kg, 1400 U/min. WDU28513

Waschtrockner mit Hybrid FlexAir: sind noch effizienter und liefern präzise Wasch- und Trockenergebnisse für alle Arten von Textilien. Waschen und trocknen Sie bis zu 6 kg in einem Durchgang.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: D
- Energieeffizienzklasse Waschen²: A
- Stromverbrauch³ / Wasserverbrauch⁴ Waschen und Trocknen: 307 kWh / 74 Liter
- Stromverbrauch⁵ / Wasserverbrauch⁶ Waschen: 49 kWh / 50 Liter
- Beladung Waschen und Trocknen / Waschen: 1 - 6 kg / 1 - 10 kg
- Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen / Waschen: 8:00 h:min / 3:55 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl^{**}: 0 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche
- Spezialprogramme Waschen: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), ExtraKurz 15', Spülen, Mix, MyTime, Schleudern/Abpumpen, weitere Programme über Home Connect, Sportswear
- Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden
- Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme Trocknen: Auffrischen, My Time, Waschen & Trocknen 60'
- Zusätzliche Programme über Home Connect: Daunen, Handtücher, Hemden, Hygiene

Optionen

- Home Connect Funktion: Fernstart und Fernüberwachung
- SpeedPerfect™: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit.
- Optionen Waschen: Extraspülen, Bügelleicht, HygieneCare, Kindersicherung, Lieblingsprogramme, Leiser Waschen, SpeedPerfect, Vorwäsche, Wasser Plus
- Optionen Trocknen: Bügeltrocken, Nachttrocknen/Leisetrocknen, Solo Trocknen, SpeedPerfect, Schranktrocken, Schranktrocken+, Waschen + Trocknen
- Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme
- AutoDry-Funktion, Zeitprogramme

Komfort und Sicherheit

- Vario-Trommelsystem: schonendes oder intensiveres Waschen
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- 10 Jahre Motorgarantie
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe

- Hybrid FlexAir System für besonders energiesparendes Waschen
- Wartungsfreier Wärmetauscher: automatische Flusenentfernung
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung aus Metall für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Außergewöhnlich komfortable Steuerung dank abgeschrägter Bedienblende für bessere Lesbarkeit und mehr Ergonomie
- Großes, übersichtliches DirectSelect Touch-LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige
- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.
- ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- integriertes 32 cm-Bullauge schwarz-schwarzgrau mit 125° Türöffnungswinkel
- Bullauge mit Glasabdeckung
- Bullaugen-Anschlag links
- AquaStop®: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.6 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 65.4 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 114.2 cm

1 2 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

3 Energieverbrauch in kWh für 100 Zyklen "Waschen und Trocknen" (im Programm Eco 40-60)

4 Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus "Waschen und Trocknen" (im Programm Eco 40-60)

5 Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

6 Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)

7 Laufzeit für das Programm Eco 40-60, im Zyklus "Waschen und Trocknen" / nur im Waschzyklus

** Der angegebene Wert ist gerundet.

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/weitere-garantien/aquastop>