



## Transportbehälter ProfiPlus EuroEco - geöffneter Griff, 400 x 300 mm

### Eurobehälter in Industriequalität

- geöffneter Griff
- Material: PP (Polypropylen)
- hochschlagfest
- beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen etc.
- formbeständig von +60 bis -10° Celsius
- durch die Euromaßlichkeit werden logistische Vorteile optimal genutzt
- der umlaufende Rand wirkt verriegelnd und selbstzentrierend
- durch glatte Innenwände leicht zu Reinigen
- rippenverstärkte, robuste Wände verleihen dem Behälter eine gute Formstabilität
- stapelbar

**Hinweis:** Maße Tabelle = Außenmaße

**0412:** Nutzmaße: (B)365 x (T)265 x (H)115 mm

**0417:** Nutzmaße: (B)365 x (T)265 x (H)165 mm

**0422:** Nutzmaße: (B)365 x (T)265 x (H)215 mm

**0432:** Nutzmaße: (B)365 x (T)265 x (H)315 mm

### Anwendungsbeispiele

- garantieren ein effizientes Lagern und Sortieren
- für den Transport und die Aufbewahrung von hochwertigen Inhalten



Transportbehälter ProfiPlus EuroEco 412



Transportbehälter ProfiPlus EuroEco 417



Transportbehälter ProfiPlus EuroEco 422



Transportbehälter ProfiPlus EuroEco 432

Produkt	Ausführung	Maße	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Transportbehälter ProfiPlus EuroEco 0412	geöffnete Griffe	(B)400 x (T)300 x (H)120 mm	grau		456801	71510139
Transportbehälter ProfiPlus EuroEco 0417	geöffnete Griffe	(B)400 x (T)300 x (H)170 mm	grau		456803	71510140
Transportbehälter ProfiPlus EuroEco 0422	geöffnete Griffe	(B)400 x (T)300 x (H)220 mm	grau		456805	71510141
Transportbehälter ProfiPlus EuroEco 0432	geöffnete Griffe	(B)400 x (T)300 x (H)320 mm	grau		456807	71510142