

RAU

armoire à tiroirs

Serie 7000

hauteur x largeur x profondeur 1035 x 580 x 650 mm, 5 tiroir(s), verrouillable avec serrure cylindrique à goupilles, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, panneau en métal



RAU.



Numéro d'article: 231102



armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1035 x 580 x 650 mm
- 5 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 4x180 mm/1x210 mm
- structure en acier
- Avec poignée barre ErgoScript® avec revêtement de couleur aluminium et protection transparente et champ d'inscription
- dimensions utiles tiroirs largeur x profondeur 490 x 560 mm, hauteur utile = hauteur frontale - 15 mm
- force par tiroir 100 kg
- tiroirs roulements à rouleaux à escamotage automatique, extension 90 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure cylindrique à goupilles
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en


RAL5010 bleu gentiane

- panneau en métal
- Produit livré livré monté
- 5 années de garantie






Détails techniques

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|
| type de meuble | armoire | couleur de la face avant | bleu gentiane // RAL5010 |
| type d'armoire | armoire à tiroirs | surface de corps | finition peinture époxy |
| matériau | acier | surface de face avant | finition peinture époxy |
| hauteur | 1035 mm | blocage d'extension | blocage d'extension |
| largeur | 580 mm | verrouillable | oui |
| profondeur | 650 mm | système de fermeture | serrure cylindrique à goupilles |
| nombre de tiroirs | 5 pièce | cloison de séparation médiane | non |
| nombre x hauteur tiroirs | 4x180 mm/1x210 mm | champ d'inscription | oui |
| capacité de charge de tiroir | 100 kg | poignée | poignée barre sur toute la largeur |
| hauteur utile de tiroir (détaillé) | hauteur frontale - 15 mm | roulant | non |
| largeur utile du tiroir | 490 mm | exécution surface d'appui | bord de déroulement |
| profondeur utile du tiroir | 560 mm | matériau de plaque | métal |
| équipement armoire | tiroirs | épaisseur de panneau | 25 mm |
| glissière tiroir | roulements à rouleaux à escamotage automatique | livraison | livré monté |
| extension tiroir | 90 % | garantie | 5 années |
| couleur du corps | gris clair // RAL7035 | Poids | 62 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 231164 |  | Kit de compartimentage, avec gaufrage à trame, 2 séparateurs longitudinaux + 9 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 490 x 560 mm, hauteur frontale 180 - 360 mm, hauteur x largeur x profondeur 150 x 490 x 560 mm |
|--------|---|---|

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 158965 |  | balance de table, non étalonnable, plateforme en plastique, largeur x profondeur 318 x 258 mm, plage de pesage entre 50 kg, Lisibilité par incréments de 20 g |
| 184197 |  | Tapis individuel revêtement de sol industriel, hauteur x longueur x largeur 13 x 900 x 600 mm, En caoutchouc avec surface à picots coloris noir |
| 195726 |  | étau parallèle, largeur du mors 140 mm, Ouverture de serrage 180 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu |
| 217101 |  | cutter jetable, profondeur de coupe 11,6 mm, avec œillet de fixation |
| 530330 |  | tabouret, assise hauteur 540 - 720 mm, revêtement en similicuir en bleu, structure en aluminium, piètement avec roulettes |