

## Kappes armoire avec plaques à fentes

RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm, 9 tiroir(s), avec plateau d'établi, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

RasterPlan

KAPPES



Numéro d'article: 522532



## Kappes Armoire à tiroirs RasterPlan®

avec portes à plaques à fentes

armoire avec plaques à fentes

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm
- structure en acier
- double porte battante à fentes
- portes à double paroi
- force par plateau 80 kg
- 9 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 9x100 mm
- force par tiroir 110 kg
- tiroirs sur glissières télescopiques à billes, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm
- tiroirs avec porte-étiquettes et cache transparent
- avec plateau d'établi







- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Détails techniques

type de meuble	armoire	système de fermeture	serrure à cylindre
type d'armoire	armoire modulable	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
type de porte	double porte battante à fentes	soubassement	socle
hauteur	1950 mm	matériau	acier
largeur	1000 mm	tiroir réglable en hauteur	25 mm
profondeur	600 mm	surface de tablette	galvanisé
équipement armoire	tiroirs	verrouillable	oui
charge tablette	80 kg	Plateau d'établi	oui
nombre de tiroirs	9 pièce	cloison de séparation médiane	non
nombre x hauteur tiroirs	9x100 mm	glissière tiroir	glissières télescopiques à billes
hauteur frontale 100 mm	9 pièce	extension tiroir	100 %
capacité de charge de tiroir	110 kg	poignée	poignée tournante
couleur du corps	gris clair // RAL7035	roulant	non
couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010	Structure de la paroi arrière	avec perforations et fentes
surface de corps	finition peinture époxy	exécution porte	
surface de face avant	finition peinture époxy	Poids	202 kg

## Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge