

## drapeau et mât

hauteur au-dessus du sol 6 m,  
conique, diamètre supérieur/inférieur  
60 /]100 mm, hissage via guidage de  
câble intérieur, dispositif  
verrouillable, en aluminium argent  
anodisé, à insérer avec manchon

Numéro d'article: 532744



## Drapeau et mât

drapeau et mât

- hauteur au-dessus du sol 6 m
- conique, diamètre supérieur/inférieur 60 /]100 mm
- hissage via guidage de câble intérieur, dispositif verrouillable
- en aluminium argent anodisé
- à insérer avec manchon

## Détails techniques

équipement d'extérieur	drapeau et mât	exécution dispositif de hissage	verrouillable
matériau	aluminium	potence	sans potence
hauteur	6 m	verrouillable	oui
diamètre	60-100 mm	surface	argent anodisé
forme de drapeau et mât	conique	type de fixation	à insérer
dispositif de hissage	guidage de câble intérieur	Poids	21,14 kg

## Cela s'adapte aussi ...

303308



potelet de style, forme angulaire avec tête hémisphérique, hauteur x largeur x profondeur 1160 x 70 x 70 mm, en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7021 gris noir, modèle fixe, à cheviller

567219



Montant pour panneau de parking, à enfoncer, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion