

Vakuumsauger ESS-10-BS

Teilenummer: 189376

FESTO

leicht austauschbar.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	4 mm
Min. Werkstückradius R	20 mm
Nennweite	2 mm
Sauger-Durchmesser	10 mm
Sauger-Volumen	0,38 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 3
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck	0 ... 0,95 bar
Nennbetriebsdruck	-0,7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-30 ... 180 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	4,7 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	2,5 N
Produktgewicht	1,8 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M4
Farbe	transparent
Shore-Härte	50 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Sauger	VMQ (Silikon)