

Faltenbalgbausatz EADB-V2-50-S201-300

Teilenummer: 2828841

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	93 mm
Baugröße	50
Hubbereich	201 ... 300 mm
Kolbenstangenverlängerung	82 mm
Bauform	rund
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Faltenbalgbausatz mit gefasster Abluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Medienbeständigkeit	Stäube Späne Öle Fette Benzine
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Bewegte Masse	209 g
Produktgewicht	306 g
Befestigungsart	aufschiebbar mit Gewindestift
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Adaptionsteile	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Faltenbalg	NBR
Werkstoff Gewindestifte	hochlegierter Stahl rostfrei