


Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 2032 Diable pour pneumatiques



Construction en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Spécialement conçu pour le transport de pneumatiques. Les fourches articulées en tube d'acier permettent d'embarquer jusqu'à 8 roues sans les empiler manuellement. Compatible pour Ø de 450 à 750 mm. Adapté pour le transport de roues avec jantes. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	200
Largeur bavette (mm)	500-885
Prof. bavette (mm)	575
Largeur totale (mm)	730
Profondeur totale (mm)	1000
Hauteur totale (mm)	1510
Type de pneu	Caoutchouc
Roues (mm)	250 x 60
Configuration	pour diamètre de roues 450 - 750 mm
Poids (kg)	27,5
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976020327