

Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 28FT20 Porte battante pour chariot préparateur de commandes



Porte battante. Treillis galvanisé, maille de 100 x 50 mm, charnières à boulonner, la porte peut se rabattre à 180° vers le corps du chariot, 2 loquets en fil zingué verrouillables par cadenas (Cadenas non fourni).

Détails techniques:



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Longueur de surface utile (mm) | 650 |
| Hauteur totale (mm) | 1625 |
| Remarques | par zone de chargement 650 x 510 mm |
| Poids (kg) | 4,9 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Garantie (ans) | 10 |
| Code douanier | 87169090 |
| GTIN | 4017976328621 |