



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2032 Bandensteekwagen



Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming. Wielen van massief rubber, naaf met rollager. Door middel van de handgrepen te bedienen kunt u met de gespreide opening bandenstapels opnemen of afzetten. Geschikt voor wielen van 450 tot 750 mm Ø. Tot 8 banden of wielen mogelijk.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	200
Schepbreedte (mm)	500-885
Schepdiepte (mm)	575
Totale breedte (mm)	730
Totale diepte (mm)	1000
Totale hoogte (mm)	1510
Wielen	Massief rubber
Wielmaat (mm)	250 x 60
Uitvoering	voor bandendiameter 450 - 750 mm
Gewicht (kg)	27,5
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976020327