

Artikelnummer: 155748

Kurzbeschreibung: Rapid PRO EG360
Klebepistole, für Klebesticks 12 mm, Heizzeit 1
Minute

Langbeschreibung: Rapid PRO EG360
Klebepistole, für Klebesticks 12 mm, Heizzeit 1
Minute: Die Rapid PRO EG360 Klebepistole
überzeugt mit einer Heizzeit von einer Minute.
Dabei ist die Rapid PRO EG360 für Klebesticks mit
einem Durchmesser von 12 mm geeignet. Die
Rapid PRO EG360 Klebepistole überzeugt mit einer
starken Leistung von 300 Watt und bietet eine
Klebefördermenge von 1800 g/h. Konzipiert wurde
die EG 360 Klebepistole für eine regelmä ssige
Nutzung im professionellen Bereich, wo eine
präzise Arbeit erwartet wird. Der 4-Finger Vorschubhebel und der Softgrip sorgen für
ergonomisches Arbeiten ohne Ermüdung. Die Temperatur lässt sich von 120 bis 220-Grad
C regeln und individuell einstellen. Je nach gewünschter Temperatur ist die Klebepistole
Rapid PRO EG360 in einer bis zwei Minuten einsatzbereit. Die Klebepistole verfügt über
einen klappbaren Standbügel, der sich nach Bedarf einstellen lässt. Die wechselbaren
Düsen und das 2,50 m lange Kabel ermöglichen flexibles Arbeiten. Geeignet ist die
Schmelzklebepistole für Kleber aus EVA und Polyamid und für Klebesticks mit einem 12
mm Durchmesser. Die blaue Rapid PRO EG360 wiegt 930 g und hat 2 Jahre Garantie.
Weitere Details: Leistungsstarke Klebepistole für Profis und industriellen Einsatz Für
Klebesticks 11 - 12 mm 1800 g/h Klebefördermenge 1 Minuten Aufheizzeit auf 130-
Grad C, 3 Minuten auf 210-Grad C Leistung: 300 Watt Verarbeitet Kleber aus EVA
(Ethylvinylacetat) und Polyamid Standarddüse 3,5 mm, wechselbar Inkl. einem festen
und einem klappbaren Standbügel Ergonomischer 4-Finger-Vorschubhebel Kabel: 2,5 m
Temperaturbereich regelbar: ja a'çâ,-â€œ 120 a'çâ,-â€œ 230-Grad C
Temperatureinstellung: 120-Grad C, 145-Grad C, 170-Grad C, 195-Grad C, 230-Grad C 2
Jahre Garantie Farbe: blau Gewicht: 930 g



EAN/GTIN: 4051661011689