

**Artikelnummer:** 72986

**Kurzbeschreibung:** Ratschenzurrurt, 35 mm, 2-teilig mit Spitzhaken, 6 m

**Langbeschreibung:** Ratschenzurrurt, 35 mm breit: 35 mm Bandbreite 1000 daN zul. Zugkraft direkt, 2000 daN in der Umreifung, STF 260 daN Standardfarbe Orange Länge: 6 Meter Zurrurte nach DIN EN 12195-2, VDI 2700 ff - oberflächenschonender Transport auch von empfindlichen Gütern Gurtband aus 100% Polyester Temperaturbeständigkeit: - 40 bis + 100- GradC chromatierte Spann- und Verbindungselemente gute Chemikalienbeständigkeit gegen Säuren mit GS-Zeichen

**EAN/GTIN:** 4020749102069

