



IP Audio Tür-Zutrittssystem GDS3705

Die GDS3705 erweitert die Grandstream GDS Tür-Zutrittslösungen um eine Audiovariante, diese ermöglicht die flexible Umsetzung vieler Sicherheitsanforderungen, bei denen kein Videobild notwendig ist. Diese Audio-Türsprechstelle besitzt zwei Mikrofone und einen HD Lautsprecher sowie eine leistungsstarke Geräuschunterdrückung, um klare und deutliche Inter-Kommunikation zu gewährleisten. Ferner unterstützt die GDS3705 SIP- und IP-Anrufe und kann problemlos in neue oder bestehende IP-Infrastrukturen eingebunden werden. Ein integrierter RFID-Leser sowie das numerische Tastaturfeld ermöglichen den kontrollierten, schlüssellosen Zugang. Über die kostenfreie Managementsoftware (GDS Manager) können verschiedenste Berechtigungs- und Zutrittsszenarien abgebildet werden. Das Metallgehäuse der GDS3705 bietet Schutz vor Vandalismus und Wettereinflüssen, über diverse Alarm Ein- und Ausgänge lässt sich die GDS3705 nahtlos in vorhandene Sicherheitssysteme integrieren. Durch das perfekte Zusammenspiel mit anderen Grandstream IP Endgeräten, z.B. GXP IP Telefone, GXV Videotelefone oder der mobilen App GS Wave entsteht eine hochmoderne und flexible „End-to-End“ Kommunikations- und Sicherheitslösung für viele Anwendungsszenarien aus einer Hand.



HD Audio,
bis zu 1,5m
Mikrofonreichweite
und max. 3m
Hörweite



Integrierter RFID
Kartenleser für
"keyless entry"
(schlüsselloser
Zugang)



Unterstützt SIP
Anrufe zu IP-
Telefonen



Metallgehäuse,
Wetter- und
Vandalismusschutz,



Integrierte PoE
Stromversorgung



Zwei eingebaute
Mikrofone, eingebauter
HD-Lautsprecher
mit erweiterter
Geräuschunterdrückung
zur
Gegensprechfunktion

Netzwerk	10MBit/s/100Mbit/s mit automatischer Bandbreitenerkennung
PoE	PoE IEEE 802.3af Class3
Stromversorgung	12V/1A (Netzteil im Lieferumfang nicht enthalten)
SIP/VoIP Unterstützung	Ja, umfangreiche Interoperabilität
Sprach-Codex	G.711µ/a, G.722
Audioeingang	Integrierte Dual-Mikrofonlösung mit bis zu 1,5m Aufnahmereichweite
Audioausgang	HD-Lautsprecher, 2W für eine Hör-Reichweite bis zu 3m
Integrierte Zahlen-Tastatur	12+1 Metalltasten mit blauer LED Hintergrundbeleuchtung
RFID	EM4100 (125kHz)
Eingang	2 Optokoppler , VIN <15V, für Türschaltung/Magnet und Alarm-Eingang
Ausgang	2 Relais, 125V/0,5A, 30V/2A, für elektronischen Schließ- und Alarmausgang
Wiegand	EINGANG & AUSGANG Wiegand 26
RS485	RS485 (300m oder 1000ft)
Witterungsbeständigkeit	IP66 (EN60529)
Schutz vor Vandalismus	IK09 (IEC62262)
Temperaturbereich	-30°C bis 60°C
Montage	Unter- und Aufputzmontage
Maße (H x B x T) und Gewicht	Unterputz: 217mm x 120mm x 11,6mm; Aufputz: 173mm x 80mm x 36mm 0,635Kg
Zertifikate	FCC: Part 15 subpart B;Part15C;MPE CE: EN55032 Class B; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN50130; EN300 330; EN301 489-1/-3; EN60950-1; EN62311 RCM: AS/NZS CISPR32;AS/NZS4268;AS/NZ60950 IC: ICES-003;RSS310