

Termékinformációk

90 25 20

Csővágó

Többrétegű csövekhez és védőcsövekhez

- Ø 12,0 - 25,0 mm-es kombinált csövek vágásához és Ø 18,0 - 35,0 mm-es hajlékony csövek vágásához, a belül lévő cső megsértése nélkül
- Kalibrálót üske elhelyezési lehetősége pl. a Ø 11,5 és 15,0 mm-es Geberit-több rétegű csövekhez
- Kés: speciális szerszámacél, olajban edzett, cserélhető
- Szerszámtest: különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett



MM

Altalános

Cikkszám	90 25 20
EAN	4003773046004
Fogó	horganyzott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	332 g
Méret	210 x 70 x 20 mm

Műszaki jellemzők

Többszörös cső vágási méret (átmérő)	Ø 12 – 25 mm
Késhossz	25 mm
Védőcső vágási méret (átmérő)	Ø 18 – 35 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



tiszta vágóélek a védőcsöveken Ø 18 - 35 mm



kombinált csövek Ø 12 - 25 mm tisztán és deformálódás nélkül vághatók