

Termékinformációk

92 61 02

Univerzális csipesz



- Az univerzális csipesz hagyományos alkalmazásokhoz és precíziós feladatokhoz való
- Széles választék a kialakításban: egyenes, ferde megfogó felületek és sima vagy fogazott fogantyúk tűhegyekkel, keskeny vagy tompa hegyekkel, valamint különböző hosszúságban
- Az elektronikai ipar, órásmesterek és ékszerészek számára
- Kiváló minőségű rozsdamentes acél: rendkívül kemény és nagyon jó a korrózióállósága a különböző légköri környezetek és sok korróziót okozó anyag ellen
- Rozsdamentes acél

Általános

Cikkszám	92 61 02
	7330.SA.B
EAN	4003773085133
Anyag	rozsdamentes acél
Fogófelületek	fogazott fogófelületek
Súly	114 g
Méret	300 x 15 x 22 mm

Műszaki jellemzők

Felület	káprázatmentesítve
Kivitel	egyenes
Csúcs szélessége (A)	2,5 mm
Csúcs szélessége (B)	4,7 mm
Verzió csipesz hegye	tompa
Rezistent la corozione	igen
Savállóság	nagyon jó
ESD-engedéllyel	nincs
VDE-engedéllyel	nincs
Szakágak	lpar
Mágneses	nem mágnesezhető (80%)

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk