


Schefer platengrijper BG Premium BG30

draagvermogen 3000 kg, greepzone
0 - 30 mm

Artikelnummer: 142255



Schefer Platengrijper BG Premium BG30

Draagvermogen 3000 kg






platengrijper

- draagvermogen 3000 kg
- greepzone 0 - 30 mm

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	maat c	56 mm
hijswerktuigtype	lastopname	maat d	30 mm
last-handling	platengrijper	maat e	85 mm
draagvermogen	3000 kg	maat f	20 mm
grijpgedeelte	0-30 mm	maat g	78 mm
kleur	rood	maat h	74 mm
maat a	193 mm	gewicht	15 kg
maat b	418 mm		

Dit past ook bij ...

221159		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm