

RAU

Verrijdbare werkbank

Serie 8000

hoogte x breedte x diepte 880 x 1250 x 700 mm, tafelblad van beuken, draagvermogen 450 kg, uitvoering frame 4 wielen, uitrusting: 1 legbord, 1 duwbeugel, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen



RAU.



Artikelnummer: 148660



RAU Werkbank Serie 8000

Verrijdbare werkbank

- hoogte x breedte x diepte 880 x 1250 x 700 mm
- tafelblad van beuken
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 450 kg
- uitvoering frame 4 wielen
- uitrusting: 1 legbord, 1 duwbeugel
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met rubber-banden op polypropyleen-velg
- wiel Ø 125 mm
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 10 jaar garantie

meubeltype	tafel	materiaal onderstel	staal
type tafel	werkbank	oppervlak onderstel	m. poedercoating
uitvoering frame	4 wielen	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
vorm onderstel	4-voetonderstel	legborden	1 stuks
hoogte	880 mm	verrijdbaar	ja
breedte	1250 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
diepte	700 mm	banden	rubber
dikte plaat	40 mm	materiaal velg	polypropyleen
draagvermogen	450 kg	wiel-ø	125 mm
in hoogte verstelbaar	nee	levering	voorgemonteerd
elektrisch geleidend	nee	garantie	10 jaar
werkbank uitrusting	1 legbord, 1 duwbeugel	gewicht	57,34 kg
materiaal plaat	beuken		