

C+P

universele kast

ERGO

hoogte x breedte x diepte 1950 x 930 x 400 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock, onderbouw sokkel, romp met moffellak, front met moffellak

Artikelnummer: 205362

ERGO



C+P Universele kast ERGO

universele kast



- hoogte x breedte x diepte 1950 x 930 x 400 mm
- draagvermogen per niveau 70 kg
- deuropeningshoek 110 °
- van plaatstaal, stevig gelast
- 4 niveau(s) met Stalen bodem
- per 15 mm verstelbaar
- dubbele openslaande deur
- zeer stabiele deuren door kokerprofiel aan de binnenzijde en randafwerking rondom
- opening via combigreep

- afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met moffellak
- front met moffellak
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- met GS-vignet
- 5 jaar garantie


Technische details

meubeltype	kast	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
type kast	universele kast	onderbouw	sokkel
type deur	dubbele openslaande deur	materiaal	plaatstaal
hoogte	1950 mm	materiaal verwerking	gelast
breedte	930 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	deuren met kokerprofiel aan de binnenzijde en randafwerking rondom
diepte	400 mm	in hoogte verstelbaar legbord	15 mm
kast uitrusting	legborden	oppervlak legbord	verzinkt
legborden / schappen aantal	4 stuks	scheidingswand	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	openingshoek deur	110 °
draagvermogen legbord	70 kg	greep	combigreep
oppervlak romp	gemoffeld	verrijdbaar	nee
oppervlak front	gemoffeld	certificering	GS
afsluitbaar	ja	garantie	5 jaar
sluitsysteem	cilinderslot	gewicht	57,57 kg

Gerelateerde Producten

230287		PIN-code-slot, bediening via PIN-code, 4 - 8-cijferige code, optische functiemelding (rood/groen), spanningsverzorging via batterij 2 x AA alkaline, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
394584	.	Stalen bodem voor universele kast, breedte x diepte 930 x 400 mm, draagvermogen 70 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
502976		opzetkast voor universele kast, hoogte x breedte x diepte 500 x 930 x 400 mm, dubbele vleugel deur met Greepslot, deuropeningshoek 110 °, afsluitbaar met cilinderslot, romp van staal met moffellak, front van staal met moffellak

Dit past ook bij ...

146393		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221133		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 30 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 230 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in oudroze

221318		poetsdoek, 500 doekjes, lengte x breedte 400 x 380 mm, papierkwaliteit vliesstof, van Katoen/polyester in grijs
221350		kartonnen stellingbak, inhoud 5 l, hoogte x breedte x diepte 112 x 151 x 351 mm, van doos, enkelvoudige golf, in bruin met buitenbekleding van kraftpapier
222682		handenreinigingspasta, jerrycan met 4,5 l inhoud, vrij van siliconen
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
664077		duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden