

châssis roulant

force 250 kg, plateau longueur x largeur 615 x 415 mm, plateforme ajourés, plateforme en plastique, avec rebord antichute, structure coloris bleu, 4 roulettes pivotantes, avec bandage TPE



Numéro d'article: 244057

châssis roulant

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 615 x 415 mm
- Dimensions adaptées aux bacs norme Europe
- plateforme ajourés
- plateforme en plastique, avec rebord antichute
- structure coloris bleu
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage TPE

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	équipement de plateforme	rebord antichute
type de rouleur	châssis roulant	couleur	bleu
charge	250 kg	barre directrice	non
norme européenne	oui	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
longueur de plateau	615 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	415 mm	Ø de roue	100 mm
plateforme	ajourés	Poids	3,9 kg

