


## Moravia protection angulaire XL MORION


**MORAVIA**  
kompetent und fair

forme cercle, longueur x diamètre  
1000 x 150 mm, en Mousse EVAC, en  
jaune/noir, autoadhésif

Numéro d'article: 254259



protection angulaire



- convient pour Entrepôt, expédition et production
- pour avertir de zones de danger et atténuer les angles et les bords
- convient pour intérieur
- forme cercle
- longueur x diamètre 1000 x 150 mm
- en Mousse EVAC
- en jaune/noir
- autoadhésif
- résistance à la température de -20 °C à +60 °C
- conformément à EN 13501-1 et ISO 11925-2
- conforme ASR A1.3

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	matériau	Mousse EVAC
équipement de sécurité	profilé de protection	plage de température	-20 °C à +60 °C
type de protection	protection angulaire	résistance	huile, solvants
convient pour (secteurs)	Entrepôt, expédition, production	longueur	1000 mm
convient pour (application)	Avertissement de zones de danger, atténuation d'angles et de bords	diamètre	150 mm
lieu d'utilisation	intérieur	couleur	jaune/noir
forme	cercle	fixation	autoadhésif
norme	EN 13501-1 et ISO 11925-2	Poids	0,5 kg
directive sur les lieux de trava	ASR A1.3		

## Cela s'adapte aussi ...

141963		cylindre pilote, forme rond, hauteur x diamètre 760 x 100 mm, en polyéthylène coloris rouge/blanc, rétroréfléchissant, Montant auto-érectile et écrasable au besoin, sans pied
226210		supports cycles, hauteur x longueur x profondeur 250 x 1580 x 390 mm, 5 emplacements de réglage (utilisation double face), pour 55 mm roues larges, structure en acier (soudé) avec revêtement en zinc anti-corrosion
361701		barrière de parking, hauteur x largeur 500 x 760 mm, en acier galvanisé à chaud en aluminium-rouge, pliable, verrouillable avec serrure à cylindre, à cheviller
520056		protection angulaire, forme angle, hauteur x longueur x largeur 30 x 1000 x 30 mm, en polyuréthane, en jaune/noir, autoadhésif