

PAVOY systeemkast

Basis

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1040 x 630 mm, 6 niveaus met Stalen bodem, 6 lade(n), met scheidingswand, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 521576



PAVOY Zwaarlastkast Basis

met scheidingswand

systeemkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1040 x 630 mm
- constructie van plaatstaal, stevig gelast
- dubbele vleugel deur
- stompe deuren
- deuropeningshoek 180 °
- deuren met hoge stabiliteit door versterkte vakken
- 6 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 120 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- 6 lade(n)

- laden hoogte 6x125 mm
- draagvermogen per lade 60 kg
- laden op wielen, uittrekbaar legbord 85 %
- laden met verzonken greeplijst
- met uittrekstop
- uitrusting: legborden, lades
- met scheidingswand
- links 3 legborden en 3 laden
- rechts 3 legborden en 3 laden
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in In kleur van de romp
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie

Technische details

geschikt voor (branches)	industriële bedrijven, werkplaatsen, magazijnen	onderbouw	sokkel
meubeltype	kast	materiaal	plaatstaal
type kast	systeemkast	materiaal verwerking	gelast
type deur	dubbele vleugel deur	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
hoogte	1950 mm	kleur bodem	In kleur van de romp
breedte	1040 mm	oppervlak legbord	m. poedercoating
diepte	630 mm	afsluitbaar	ja
kast uitrusting	legborden, lades	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
kast links uitrusting	3 legborden en 3 laden	scheidingswand	ja
kast rechts uitrusting	3 legborden en 3 laden	uittrekrail lade	op wielen
legborden / schappen aantal	6 stuks	uittrekbare lade	85 %
legbord-/niveautype	Stalen bodem	uittrekblokkering	ja
draagvermogen legbord	120 kg	openingshoek deur	180 °
laden aantal	6 stuks	greep	draaigreep
laden aantal x hoogte	6x125 mm	verrijdbaar	nee
draagvermogen lade	60 kg	gebruiksaanwijzing vaklast	De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
fronthoogte 125 mm	6 stuks	certificering	GS // TÜV
oppervlak romp	m. poedercoating	garantie	10 jaar
oppervlak front	m. poedercoating	gewicht	187 kg
sluitsysteem	cilinderslot		

Dit past ook bij ...

146393		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
664077		duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden