

## BS-ROLLEN zwenkwiel

BS ROLLEN

draagvermogen 60 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 75 x 25 mm, naaf met kogellager, velg van kunststof, velg met draadvangkappen, bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm

VE 2 stuks

Artikelnummer: 526460



## BS-ROLLEN Niet-strepende apparaatwielen

### Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 60 kg
- met TPE-banden
- Niet-strepend
- diameter x breedte 75 x 25 mm
- naaf lengte x Ø 28 x 6 mm
- schroefgatafstand 48x48/38x38 mm, schroefgat-Ø 6,3 mm
- naaf met kogellager
- velg van kunststof
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm
- Zwenklager met kogellager

### Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	ja
roltype	apparatenwiel	totale hoogte	103 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	28 mm
draagvermogen	60 kg	naafboorgat	6 mm

banden	TPE	wielbreedte	25 mm
wiel-ø	75 mm	uitlading	38 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
wiellager	kogellager	lengte plaat	60 mm
bevestigingselement	plaat	breedte plaat	60 mm
elektrisch geleidend	nee	afstand schroefgat	48x48/38x38 mm
materiaal behuizing	staal	schroefgat-ø	6,3 mm
zwenklager	kogellager	oppervlak behuizing	verzinkt

## Gerelateerde Producten

526463



wiel, draagvermogen 60 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 75 x 25 mm, naaf met kogellager, velg van kunststof, velg met draadvangkappen

## Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken