

Lakape bac gerbable norme Europe Favorit

hauteur x longueur x largeur 50 x 400 x 300 mm, capacité 4,5 l, en polypropylène en bleu, Parois ajourés, fond plein

lot 4 pièce

Numéro d'article: 531629



Lakape Bac gerbable norme Europe Favorit

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 50 x 400 x 300 mm
- capacité 4,5 l
- force 15 kg
- capacité de gerbage 300 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en bleu
- Parois ajourés, fond plein
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Résistant à la température -20 °C à +80 °C
- 5 années de garantie

Détails techniques



type de récipient	bacs gerbables	soubassement	plein
norme européenne	oui	charge	15 kg
capacité	4,5 l	capacité de gerbage	300 kg
hauteur	50 mm	couvercle	en accessoires (non compris)

longueur	400 mm	convient pour aliments	oui
largeur	300 mm	considération comme matière dang	non
matériau	polypropylène	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
gerbable	oui	convient pour les convoyeurs à r	oui
emboîtable	non	couleur	bleu
pliable	non	garantie	5 années
structure de cloison	ajourés	Poids	0,38 kg

Accessoires

508883		couvercle, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 300 x 200 mm, en noir
508885		couvercle, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm, en noir
508892		couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 300 x 200 mm, en noir
508894		couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm, en noir
508902		couvercle, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, en noir
508908		couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, en noir
508919		couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
531616		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 40 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite

Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
229873		lecteur de codes-barres - appareil manuel, avec chevalet pour numérisation à mains libres, possibilité de raccordement par USB, largeur du champ de numérisation 20 - 500 mm, numérisation jusqu'à une distance de 500 mm max.