

onderwagen voor kratten

draagvermogen 250 kg, laadvlak
lengte x breedte 600 x 400 mm,
platform open, onderstel in oranje, 4
zwenkwielen, met rubber-banden



Artikelnummer: 532089

Onderwagen

speciaal voor het gemakkelijk transporteren van Euronorm containers



onderwagen voor kratten

- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- platform open
- onderstel in oranje
- ABSconstructie
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm
- met rubber-banden
- wielnaaf met glijlager

Technische details

transporttoestel	dolly	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
type roller	onderwagen voor kratten	banden	rubber
draagvermogen	250 kg	wiellager	glijlager
euronorm	ja	diameter wiel	100 mm
lengte laadvlak	600 mm	lengte	600 mm
breedte laadvlak	400 mm	breedte	400 mm
platform constructie	open	kleur	oranje
materiaal	ABS	gewicht	3,5 kg

Dit past ook bij ...

149735		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
215913		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 400 x 300 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat