

vlaggenmast

hoogte boven de grond 10 m,
diameter 100 mm, met
telescopische draaidraagarm,
lengte 1000 - 1500 mm, zwenkbereik
360 °, hijsen boven binnenliggende
kabelgeleiding, bediening via
handslinger, inrichting afsluitbaar,
van aluminium zilverkleurig
geëloxeerd, voor insteken met
grondplug

Artikelnummer: 532743



Vlaggenmast





met draagarm

vlaggenmast

- hoogte boven de grond 10 m
- diameter 100 mm
- met telescopische draaidraagarm, lengte 1000 - 1500 mm, zwenkbereik 360 °
- hijsen boven binnenliggende kabelgeleiding, bediening via handslinger, inrichting afsluitbaar
- vlagdoekgeleiding via riemlus
- van aluminium zilverkleurig geëloxeerd
- voor insteken met grondplug

buitenopstelling	vlaggenmast	draagarm	telescopische draaidraagarm
materiaal	aluminium	draagarm zwenkbereik	360 °
hoogte	10 m	draagarm lengte	1000-1500 mm
diameter	100 mm	draagarm diameter	40 mm
hijsmechaniek	binnenliggende kabelgeleiding	afsluitbaar	ja
bediening hijsmechanisme	handslinger	oppervlak	zilverkleurig geëloxeerd
hijsmechanisme uitvoering	afsluitbaar	bevestigingstype	voor insteken
bevestiging vlaggedoek	riemlus	gewicht	57,09 kg

Dit past ook bij ...

149294		bordendrager voor parkeerplaatsbord, voor directe wandbevestiging, hoogte 122 mm
508442		paal voor parkeerplaatsbord, om op te stellen, hoogte 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
508443		bevestigingsset voor paal, set bestaande uit: 4 schroeven, pluggen en onderleggingen
567219		paal voor parkeerplaatsbord, openslaand, van staal met corrosiebeschermende zinklaag