



Kappes perfoplaat RasterPlan®

blad hoogte x breedte 450 x 1500 mm

Artikelnummer: 591202

RasterPlan

KAPPES



Kappes Geperforeerde plaat RasterPlan®









perfoplaat

- blad hoogte x breedte 450 x 1500 mm
- gatafstand 38 mm
- zeer stabiel dankzij zijdelingse omranding en versterkingsprofielen aan de achterzijde

Technische details

gereedschapsvoorbereiding	plaat	materiaal	staal
type plaat	perfoplaat	gatafstand	38 mm
hoogte plaat	450 mm	gewicht	7,7 kg
breedte plaat	1500 mm		





Gerelateerde Producten

150265		haak, voor perfoplaat, lengte 50 mm, haakeinde schuin, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150266		haak, voor perfoplaat, lengte 100 mm, haakeinde schuin, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150267		haak, voor perfoplaat, lengte 150 mm, haakeinde schuin, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150268		haak, voor perfoplaat, lengte 200 mm, haakeinde schuin, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150269		haak, voor perfoplaat, lengte 35 mm, haakeinde loodrecht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150270		haak, voor perfoplaat, lengte 75 mm, haakeinde loodrecht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150271		haak, voor perfoplaat, lengte 125 mm, haakeinde loodrecht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150272		dubbele haak, voor perfoplaat, lengte 35 mm, haakeinde loodrecht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150274		dubbele haak, voor perfoplaat, lengte 50 mm, haakeinde loodrecht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150275		dubbele haak, voor perfoplaat, lengte 150 mm, haakeinde loodrecht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150276		gereedschapshouder, voor perfoplaat, lengte 50 mm, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150277		gereedschapshouder, voor perfoplaat, lengte 100 mm, haakeinde recht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150278		gereedschapshouder, voor perfoplaat, lengte 150 mm, haakeinde recht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150279		dubbele gereedschapshouder, voor perfoplaat, lengte 50 mm, haakeinde recht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren

150280		dubbele gereedschaphouder, voor perfolplaat, lengte 100 mm, haakeinde recht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150281		dubbele gereedschaphouder, voor perfolplaat, lengte 150 mm, haakeinde recht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150282		schuine haak, voor perfolplaat, lengte 40 mm, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150283		tanghouder, voor perfolplaat, lengte 35 mm, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150285		tanghouder, voor perfolplaat, lengte 55 mm, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150286		tanghouder, voor perfolplaat, lengte 75 mm, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren

Dit past ook bij ...

203969		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221133		poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 30 x 230 mm, oudroze, rollen lengte x diameter 240 m x 230 mm
221140		poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, wit, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221159		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, in zwart
221318		poetsdoek, van Katoen/polyester, vliesstof, 500 doekjes, lengte x breedte 400 x 380 mm, grijs

221330		<p>beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie</p>
222682		<p>handenreinigingspasta, jerrycan met 4,5 l inhoud, vrij van siliconen</p>
222683		<p>poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm</p>
504734		<p>werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen</p>