

DENIOS bietet auch nach FM Prüfstandard 6050 geprüfte Gefahrstoffschränke. Diese Schrankreihen erfüllen die Anforderungen

gemäß NFPA Code 30, NFPA 1 Fire Code, OSHA. Gerne beraten Sie unsere Spezialisten über diesen Internationalen Standard.

FM-zertifizierte Gefahrstoffschränke, mit 30 Minuten Brandschutz

- Für die Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten gemäß TRGS 510 (Anlage 3)



NEU
Bestell-Nr. 238-942-J9

- Verarbeitung hochwertiger Materialien, einschließlich Isolierung mit umweltverträglichen Dämmstoffen der A-Klasse (DIN 4102)
- extrem robuste Bauweise mit kratzunempfindlicher Strukturlackierung
- mit Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- Türen abschließbar mit Profilylinder (Schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (rot/grün)
- integrierter, unterfahrbarer Sockel, somit leichter Standortwechsel möglich (Sockel kann durch optionale Blende verschlossen werden)
- Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke, auch zum Betrieb ohne technische Lüftung zugelassen
- Türen des Gefahrstoffschranks bleiben in jedem Winkel stehen (selbsttätige Schließung im Brandfall)
- Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- inkl. 3 Einlegeböden (im Raster von 32 mm höhenverstellbar)
- 1 Bodenwanne (Stahlblech pulverbeschichtet) gem. Stawa-R, inkl. Lochblechabdeckung
- nach FM Prüfstandard 6050 geprüft

2-Farbkonzept für ein modernes und individuelles Erscheinungsbild: Korpus in anthrazitgrau (RAL 7016), Türen in sicherheitsgelb (RAL 1004) oder lichtgrau (RAL 7035)

i Info Typ 30 Schränke: (Auszug aus TRGS 510, Anlage 3) Feuerwiderstandsfähigkeit Typ 30 ist zulässig, sofern nur 1 Schrank pro Nutzungseinheit/Brand(bekämpfungs)abschnitt aufgestellt wird. Ist dieser Abschnitt größer als 100m², darf je 100m² ein Schrank aufgestellt werden.

Top-Qualität auf nationaler und internationaler Basis bieten die FM-zertifizierten Gefahrstoffschränke von DENIOS

Typ	FM 30-63L	FM 30-63R	FM 30-93L	FM 30-93R	FM 30-123
Ausstattung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung
Türanschlag	links	rechts	links	rechts	beidseitig
Maße außen B x T x H [mm]	564 x 620 x 1947	564 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	1164 x 620 x 1947
Maße innen B x T x H [mm]	450 x 519 x 1626	450 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	1050 x 519 x 1626
Traglast Einlegeboden [kg]	75	75	75	75	75
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	22	22	23	23	33
Gewicht [kg]	180	181	235	236	281
Bestellnummer Farbe Türen: grau	238-934-J9	238-936-J9	238-938-J9	238-940-J9	238-942-J9
Bestellnummer Farbe Türen: gelb	238-935-J9	238-937-J9	238-939-J9	238-941-J9	238-943-J9
ZUBEHÖR					
Bestellnummer zusätzlicher Einlegeboden	116-987-J9	116-987-J9	133-979-J9	133-979-J9	116-975-J9
Bestellnummer Einlegewannen aus Kunststoff	133-976-J9	133-976-J9	133-978-J9	133-978-J9	116-939-J9
Bestellnummer Sockelblende	219-570-J9	219-570-J9	219-572-J9	219-572-J9	219-573-J9

Die Lieferung des Gefahrstoffschranks erfolgt inklusive unterfahrbarem Sockel. Dieser kann mit der optional erhältlichen Sockelblende verschlossen werden.

FM-zertifizierte Gefahrstoffschränke mit 90 Minuten Brandschutz

- für die uneingeschränkte Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) gemäß TRGS 510 (Anlage 3)



NEU
Bestell-Nr. 238-933-J9

3 Einlegeböden sowie die Lochblechabdeckung der Bodenwanne bieten Stauraum für eine Vielzahl kleiner Gebinde.



NEU
Bestell-Nr. 238-926-J9

Der eintürige Gefahrstoffschränk ist wahlweise mit Türanschlag rechts oder links lieferbar

Typ	FM W-63L	FM W-63R	FM W-93	FM W-123
Ausstattung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung
Türanschlag	links	rechts	beidseitig	beidseitig
Maße außen B x T x H [mm]	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Maße innen B x T x H [mm]	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Traglast Einlegeboden [kg]	75	75	75	75
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	22	22	23	33
Gewicht [kg]	314	314	390	471
Bestellnummer Farbe Türen: grau	238-926-J9	238-928-J9	238-930-J9	238-932-J9
Bestellnummer Farbe Türen: gelb	238-927-J9	238-929-J9	238-931-J9	238-933-J9
ZUBEHÖR				
Bestellnummer zusätzlicher Einlegeboden	116-987-J9	116-987-J9	133-979-J9	116-975-J9
Bestellnummer Einlegewannen aus Kunststoff	133-976-J9	133-976-J9	133-978-J9	116-939-J9
Bestellnummer Sockelblende	201-060-J9	201-060-J9	201-061-J9	201-062-J9

Die Lieferung des Gefahrstoffschranks erfolgt inklusive unterfahrbarem Sockel. Dieser kann mit der optional erhältlichen Sockelblende verschlossen werden.