

HSM Powerline HDS 150 - 40 mm (einstufig)



Artikelnummer	00000000001772111	Geräuschpegel (Leerlauf)	61 dB(A)
EAN	4026631054652	Antriebsleistung	1.5 kW
Schnittbreite	40 mm	Spannung	230 V
Schnittart	Streifenschnitt	Frequenz	50 Hz
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	T-1, E-2, H-3	Breite x Höhe x Tiefe	1200 x 1300 x 825 mm
Schnittgut	Magnetbänder bis 3,5", Diskette, Festplatten bis 3,5", Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern, USB-Stick	Gewicht	667 kg
Eingabebreite	165 mm	Farbe	anthrazit, lichtgrau
Behälter-/Auffangvolumen	40 l	Durchsatzleistung HDD bis 3,5"	ab 210 Stück/Stunde bis 210 Stück/Stunde
Schnittgeschwindigkeit	22 mm/s		