

**Multiprise 19", 1U IEC 320/C 13, 8 ports avec prise de sécurité**

- multiprise de haute qualité en aluminium
- 3 broches, IEC 320, C13
- pour un montage horizontal et vertical
- équerres de fixation pratiques en acier inoxydable pour une fixation dans 4 positions, chacune à 90°
- câble de connexion 2,0 m (H05VV-F3G1, 5 mm<sup>2</sup>) avec une prise moulée à contacts protégés
- 10 A / 3600 Watt
- avec fusible 10 A et alimentation avec contacts de protection coudés
- contacts de protection non incliné
- dimensions: (L)483 x (P)44 x (H)44 mm
- contenu de la livraison: multiprise 19", équerres de fixation 19"
- pour le marché: D / F / NL / A / L



Multiprise 19" à 3 broches, 1 U IEC 320/C 13, fiche de sécurité

Produit	Modèle	Hauteur de montage	Slots	Équipements	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Accessoires: Rallonge C14 - C15	longueur de câble: 2,0 m					356.1240	11297225
Multiprise 19"	câble: 2,0 m	1 U	8 ports	sans interrupteur	gris	333.408	11290043