

Thurmetall Universalschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1813 x 1205 x 691 mm, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, 3 Schublade(n), verschließbar mit Drehriegelverschluss, Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Korpus in anthrazit

Artikelnummer: 158470

100 (75 kg)
100 (75 kg)
150 (75 kg)



THURMETALL

Thurmetall Mobiler Flügeltürenschränk

Universalschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1813 x 1205 x 691 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Doppel-Flügeltür
- 3 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 100 kg
- 3 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x100 mm/1x150 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Traglast je Auszugsboden 75 kg
- mit Einzelauszugssperre
- Ausstattung: Böden, Schubladen
- mit Drehgriff
- verschließbar mit Drehriegelverschluss
- Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Korpus in anthrazit

Technische Details

| | | | |
|------------|------------------|--------------------|---------|
| Möbeltyp | Schrank | Schubladentraglast | 75 kg |
| Schranktyp | Universalschrank | Fronthöhe 100 mm | 2 Stück |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| Türtyp | Doppel-Flügeltür | Fronthöhe 150 mm | 1 Stück |
| Höhe | 1813 mm | Traglast Auszug | 75 kg |
| Breite | 1205 mm | Farbe Korpus | anthrazit |
| Tiefe | 691 mm | Schließsystem | Drehriegelverschluss |
| Schrank Ausstattung | Böden, Schubladen | Unterbau | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Böden / Ebenen Anzahl | 3 Stück | Material | Stahl |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlboden | abschließbar | ja |
| Traglast Fachboden | 100 kg | Mitteltrennwand | nein |
| Fachbreite (li.) | 1100 mm | Auszugssperre | Einzelauszugssperre |
| Fachtiefe (li.) | 400 mm | Griff | Drehgriff |
| Schubladen Anzahl | 3 Stück | fahrbar | ja |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 2x100 mm/1x150 mm | Gewicht | 210 kg |