

Parallelschraubstock

Backenbreite 120 mm, Spannweite 120 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau

Artikelnummer: 195715



Parallelschraubstock

Parallelschraubstock

- Backenbreite 120 mm
- Spannweite 120 mm
- Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken
- Paralleles Spannen durch Präzisions-Trapezgewinde und nachstellbare Führung
- Aus Stahl in blau
- GS- und TÜV-geprüft

Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Werkzeug	Material	Stahl
Werkzeugtyp	Parallelschraubstock	Farbe	blau
Backenbreite	120 mm	Werkzeug Funktion	Paralleles Spannen durch Präzisions-Trapezgewinde und nachstellbare Führung
Spannweite	120 mm	Zertifizierung	GS // TÜV
Drehteller	nein	Lieferumfang	ohne Befestigungsschrauben für die Arbeitsplatte
Rohrspannbacken angeschmiedet	ja	Gewicht	10,3 kg

Zubehör

510973



Alu-Magnetbacken, für Backenbreite 120 mm