

ZARGES

Stufenstehleiter

XLstep S

Aufstieg einseitig, 4
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),
Standhöhe 0,99 m, Holmlänge 1,83
m, Aus Aluminium, Holme eloxiert

Artikelnummer: 219729



ZARGES Stufenstehleiter XLstep S

einfach zu transportieren durch geringes Gewicht

Stufenstehleiter

- Aufstieg einseitig
- 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Standhöhe 0,99 m
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 1,83 m
- Stufen-Holm-Verbindung genietet
- Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
- Ausgestattet mit Ablageschale
- Aus Aluminium, Holme eloxiert
- aufgestellt Höhe x Breite 1670 x 520 mm
- Gewicht 6,9 kg
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
- 10 Jahre Garantie

Steigtechnik	Stehleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Stufenstehleiter	Sprossen-/Holmverbindung	genietet
Material	Aluminium	Sicherheitsausstattung	Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
Nutzung	einseitig	Sicherheitsbügel	nein
Holmlänge	1,83 m	Spreizsicherung	ja
Standhöhe	0,99 m	Leiter Ausstattung	Ablageschale
Arbeitshöhe	3 m	Ablageschale	ja
Stufen Anzahl	4	Oberfläche Holme	eloxiert
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Treppengängig	nein
Tiefe Stufen	80 mm	Norm	DIN EN 131 professional
Höhe	1670 mm	Garantie	10 Jahre
Breite	520 mm	Gewicht	6,9 kg
klappbar	ja		

Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz