

bott

Schubladenschrank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 525 x 550 mm, 3 Schublade(n), mit Vollauszug, 1 Ebene(n) mit Stahlboden, Korpus mit Puerbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Puerbeschichtung in RAL3004 Purpurrot

Artikelnummer: 232003











Schubladenschrank





- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 525 x 550 mm
- 3 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x100 mm/1x125 mm/1x175 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Flügeltür
- Türöffnungswinkel 180 °
- mit Vollauszug
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- mit Auszugssperre
- 1 Ebene(n) mit Stahlboden
- Korpus mit Puerbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Puerbeschichtung in RAL3004 Purpurrot

Technische Details





| | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| Möbeltyp | Schrank | Böden / Ebenen Anzahl | 1 Stück |
| Schranktyp | Schubladenschrank | Böden- / Ebenentyp | Stahlboden |
| Material | Stahl | Auszug Schublade | 100 % |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 |
| Höhe | 1000 mm | Farbe Front | purpurrot // RAL3004 |
| Breite | 525 mm | Oberfläche Korpus | mit Puerbeschichtung |
| Tiefe | 550 mm | Oberfläche Front | mit Puerbeschichtung |
| Türen Anzahl | 1 Stück | Auszugssperre | Auszugssperre |
| Türtyp | Flügeltür | Auszugsart | Vollauszug |
| Türöffnungswinkel | 180 ° | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Schubladen Anzahl | 3 Stück | Mitteltrennwand | nein |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 1x100 mm/1x125 mm/1x175 mm | Gewicht | 48,416 kg |
| Schubladentraglast | 75 kg | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 232988 |  | Trenn- und Steckwände, mit 3 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 232989 |  | Trenn- und Steckwände, mit 3 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 232990 |  | Trenn- und Steckwände, mit 6 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 232991 |  | Trenn- und Steckwände, mit 6 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 232992 |  | Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 232993 |  | Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233014 |  | Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 525 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz |
| 233033 |  | Abrollrand, Für Schubladenschrank, Breite x Tiefe 525 x 550 mm, in schwarz |

| | | |
|--------|---|---|
| 233051 |  | Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 525 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot |
| 233056 |  | Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 525 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot |
| 233060 |  | Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 525 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot |
| 233438 |  | Abdeckplatte für Schubladenschrank, für Schrank Breite x Tiefe 525 x 550 mm, aus Buche-Multiplex in Dekor braun |
| 233440 |  | Abdeckplatte für Schubladenschrank, für Schrank Breite x Tiefe 525 x 550 mm, aus Spanplatte mit Linoleumbelag in Dekor grau |
| 233447 |  | Schubladeneinsatzset, mit 15 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 102657 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün |
| 217145 |  | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall |
| 218389 |  | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung |
| 230322 |  | Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen |