

## BS-ROLLEN

### Bockrolle

Traglast 50 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 80 x 25 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 343095

### BS-ROLLEN Transportgeräterolle

#### Bockrolle

Bockrolle


- Traglast 50 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- spurlos
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben
- Durchmesser x Breite 80 x 25 mm
- Naben Länge x Ø 40 x 12 mm
- Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm

## Technische Details




|               |                       |              |        |
|---------------|-----------------------|--------------|--------|
| Fördertechnik | Rollen                | Gesamthöhe   | 105 mm |
| Rollentyp     | Transportgeräterollen | Nabenlänge   | 40 mm  |
| Bauform       | Bockrolle             | Nabenbohrung | 12 mm  |

|                       |                      |                        |                |
|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| Traglast              | 50 kg                | Radbreite              | 25 mm          |
| Bereifung             | Vollgummi            | Lauffläche Eigenschaft | spurlos        |
| Rad-Ø                 | 80 mm                | Länge Platte           | 104 mm         |
| Material Felge        | Stahlblech           | Breite Platte          | 80 mm          |
| Radlager              | Rollenlager          | Schraubloch Abstand    | 76x56/84x64 mm |
| Geeignet für Bodentyp | glatt/eben, rau/eben | Schraubloch Ø          | 9 mm           |
| Befestigungselement   | Platte               | Oberfläche Felge       | verzinkt       |
| elektrisch leitend    | nein                 | Oberfläche Gehäuse     | verzinkt       |
| Material Gehäuse      | Stahl                | Gewicht                | 0,52 kg        |
| Fadenschutz           | ja                   |                        |                |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 343415 |  | Rad, Traglast 50 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 80 x 25 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
|--------|---|---|

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 400701 |   | Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen                               |
| 438985 |  | Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm |
| 763068 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen                                       |