

# Gewikkelde 35W-transformator met draadaansluitingen aan primaire en secundaire zijde

320-00001

4 jaar  
garantie

Deze gewikkelde transformator heeft een vermogen van 35 W. Hij is geschikt voor het aansluiten van laagspanningsbelastingen (12 V). Deze lampen kunnen vervolgens gedimd worden met faseaansnijding en universele dimmers. Voor een snelle en correcte aansluiting sluit je de draad aan primaire zijde aan op een miniaftakdoos van Niko. Aan secundaire zijde zit een siliconendraad waarop je rechtstreeks de belasting kunt aansluiten. Deze transformator is ook geschikt voor inbouw in meubelen. Hij is voorzien van een ingebouwde thermische zekering en ingebouwde beveiliging tegen kortsluiting, overbelasting en oververhitting. De transformator heeft een IP40-beschermingsgraad.



## Technische gegevens

Gewikkelde 35W-transformator met draadaansluitingen aan primaire en secundaire zijde

- Functie: gewikkelde transformator
- Voedingsspanning: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Afmetingen (HxBxD): 45 x 76 x 59 mm
- Primaire draadaansluiting: dubbel geïsoleerd netsnoer met adereindhulzen: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>, lengte 30 cm
- Secundaire draadaansluiting: teflondraad (200 °C): 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>, lengte 30 cm
- Aantal uitgangen (paar): 1
- Uitgangsspanning (SEC): 11.5 Vac, 50-60 Hz
- Maximale belasting: 35 W
- Toepassing: geschikt voor inbouw in meubelen
- Montage: inbouw
- Beveiliging: herstelbare beveiliging tegen kortsluiting, overbelasting en oververhitting (spanning onderbreken om de beveiliging opnieuw in te schakelen)
- Beschermingsgraad: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse III-toestel: ZLVS (zeer lage veiligheidsspanning), geschikt voor de voeding van klasse III-belastingen
- Afwerkingskleur: zwart
- Materiaal bovenkader: kunststof
- Keurmerken: ENEC
- Markering: CE
- Gewicht: 750 g

