

Beépíthető mikrométer 5mm és 6,5mm elmozdulással

Sorozat 148 - Mini kivitel

Ultra kis beépíthető mikrométer, ami könnyen gépekbe építhető, a következő előnyöket kínálja:

- Sima szár és sík orsó végződés
- Edzett acél mérőfelület




148-201




148-215

Metrikus


No.	Tartomány [mm]	Orsóvég	Szár Ø	Szár	Készülék vastagság rögzítő anyához [mm]	Spec. jellemző	Tömeg [g]
148-215	0 - 5	Gömb (SR1,5)	3,5 mm	Sima		-	4
148-216	0 - 5	Gömb (SR1,5)	3,5 mm	Rögzítővel	3	-	4
148-201	0 - 6,5	Sík	6 mm	Sima		-	10
148-203	0 - 6,5	Sík	6 mm	Rögzítővel	4	-	10
148-205	0 - 6,5	Gömb (SR3)	6 mm	Sima		-	10
148-207	0 - 6,5	Gömb (SR3)	6 mm	Rögzítővel	4	-	10
148-209	0 - 6,5	Sík	6 mm	Sima		Fordított leolvasás	10
148-211	0 - 6,5	Sík	6 mm	Rögzítővel	4	Fordított leolvasás	10



148-215




148-216



148-201

(): teljesen behúzott orsóval



148-203

Specifikáció

Pontosság	±5 µm
Síklapúság	0,02 mm
	0,01 mm (148-215, 148-216)
Skála	Skáladob és hüvely keménykróm bevonattal
Mérési felület	Edzett acél (> 60 HRC)

