

Skala Energieeffizienzklasse A++ – E



Schutzart: IP 20
nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Ausführung: Tragprofil Verlängerungsprofil für Direktleuchte aus stranggepresstem Aluminium mit U-förmigem Querschnitt, Oberfläche natur eloxiert (-NE). Die Tragprofile sind für die Längen 21/39 Watt, 28/54 Watt und 35/49/80 Watt und jeweils in 1-, 2-, oder 3-längiger Ausführung verfügbar. Pendelbefestigung über fest positionierte Aufnahmen an Profilerseite. Vorbereitung zur Aufnahme der Geräteträger, des Rasters und der Zubehörteile des U-LINE-Systems.
Für den Beginn eines Bandes ist das Basisprofil U-LINE-TBD 1 mal pro Bandleuchte erforderlich. Die Verlängerung des Bandes erfolgt durch das Verlängerungsprofil U-LINE-TVD.

Montage: Seilpendel in Y-Form (Zubehör ZSPT2Z 120), fest positionierte Aufnahmen an Profilerseite. Deckenbefestiger und automatische Seilklemme. Befestigungsteile matt vernickelt. Hochwertige verzinkte Stahlseile. Werkzeuglose Höhenverstellung und Ausrichtung des Y-Seils.

Zur Befestigung der Tragprofile U-LINE-TVD 1..-, 2..-längig werden je ein Befestigungssatz und für 3-längig zwei Befestigungssätze benötigt.

Direkte Deckenmontage über Befestigungsbohrungen ohne weiteres Zubehör.

Für die Herstellung von U-LINE Konstrukten sind Verbindungsstücke in L-, T- und Kreuzform lieferbar, siehe Zubehör.

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	1186
B	69
H	57
A4	1036
AE	-
Gewicht [kg]	1,6

