

Artikelnummer: 129722

Kurzbeschreibung: Rolplaat, kunststof, met 2 zijhekken, hoogte 1650 mm, verkeersgroen RAL 6024

Langbeschreibung: Rolplaat, kunststof, met 2 zijhekken, hoogte 1650 mm: Kunststof rolplaat (724 x 815 mm) met 4 verstevigingsijzers met wielen (a^o 108 mm) van polypropyleen, 2 zwenkwielen/2 bokwielen.

- Buisdiameter voor stalen bovenbouw met buis a^o 22 mm
- Draagvermogen: 500 kg
- 2 zijhekken, bruikbare hoogte: 1450 mm
- vulling: 4 x verticale strijkijzers (12 x 3 mm), 2 x horizontale strijkijzers (12 x 3 mm), 1 x dwarsbuis (a^o 16 mm)
- Oppervlak: gepoedercoat
- gewicht: 22,7 kg
- Afmetingen: B 724 x D 815 x D 815 x H 1650/1450 mm

