

**Artikelnummer:** 156896

**Kurzbeschreibung:** Werkbank Serie 8185, B 1500 x D 700 x H 840 mm



**Langbeschrijving:** Werkbank Serie 8185, 4 schuifladen, 1 kast met deur, incl. bankschroef: Deze werkbank van de serie 8185 heeft vier laden van verschillende hoogtes en een kast met een afsluitbare schuifdeur. De werkbank van de serie 8185 wordt geleverd met een bankschroef. De robuuste werkbank van de serie 8185 heeft een 40 mm dik massief beuken werkblad. Het oppervlak van het werkblad is al geschuurd en geolied, zodat de werkbank direct kan worden gebruikt. Dit model 8185 heeft ook twee 120 mm hoge laden en twee 150 mm hoge laden. Elk heeft een draagvermogen van 100 kg bij een gelijkmatige verdeling van de lading. De kast met schuifdeur blijkt ook praktisch te zijn. Dit kan ook worden vergrendeld dankzij het centrale vergrendelingssysteem. De werkbank van de serie 8185 wordt geleverd met een bankschroef met een bekbreedte van 120 mm. Het 4-zijdige draagframe onder het werkblad biedt nog meer opbergruimte. De werkbank van de serie 8185 is verkrijgbaar met een diepte van 700 mm of 900 mm. U kunt ook kiezen uit breedtes van 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm en 2000 mm. De werkbank heeft een totale oppervlaktebelasting van 1250 kg en wordt volledig gemonteerd geleverd. <b>Meer details:</b>

- Werkblad: massief beukenhout
- Oppervlakte geslepen en geolied
- Dikte van het werkblad: 40 mm
- Gelaste constructie (diepte 650 mm) met framevoetjes van stalen buis Profi I (45 x 45 x 45 x 2 mm)
- Framepootjes met eindelement en antislipnoppen
- Steunframe (4-zijdig) onder het werkblad
- 4 laden: 2 x 120 mm, 2 x 150 mm, 2 x 150 mm
- Laden laadvermogen: 100 kg per stuk
- Laden: Uittreksel 90 procent
- 1 kast met schuifdeur (afsluitbaar)
- Inclusief bankschroef (bekbreedte 120 mm)
- Centrale vergrendeling: slot met 2 sleutels
- ErgoScript-stuur met labelstrips
- Oppervlaktebelasting: max. 1250 kg
- Materiaal: beukenhout
- Milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs RAL 7035 en gentiaanblauw RAL 5010
- Levering volledig gemonteerd
- Diepte: 700 of 900 mm.
- breedte: naar keuze 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm of 2000 mm
- hoogte: 840 mm

